


WNMG 080404, Sorte: IC6025

Bestelldaten

Bestellnummer	251990 IC6025
GTIN	7291075336733
Artikelklasse	26B

Beschreibung
Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Technische Beschreibung

Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Hauptanwendung	M
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Eckenradius	0,4 mm
Sorte	IC6025
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Spanbrecher	F3M
Schneidstoff	HM
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 230 m/min

ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080404
Schnitttiefe a_p	0,1 - 1,5 mm
Herstellerbezeichnung	WNMG 080404-F3M IC6025
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen