

**VNMG 160408, Sorte: IC6025****Bestelldaten**

Bestellnummer	251791 IC6025
GTIN	7291075350890
Artikelklasse	26B

Beschreibung**Hinweis:**

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Technische Beschreibung

Sorte	IC6025
Vorschub f	0,05 - 0,3 mm/U
Schneidstoff	HM
Spanbrecher	F3M
ISO-Code Wendeschneidplatte	VNMG 160408
Eckenradius	0,8 mm
Hauptanwendung	M
Schnitttiefe a_p	0,1 - 1,5 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 230 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Herstellerbezeichnung	VNMG 160408-F3M IC6025
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen