

## SYHU 070400ADTN, IC810, Typ: GGG



### **Bestelldaten**

Bestellnummer	222521 GGG		
GTIN	7291075311846		
Artikelklasse	19A		

### **Beschreibung**

#### Ausführung:

Doppelseitige Wendeschneidplatte mit 8 Schneidkanten. Große Planfase für hohe Oberflächengüten. Positiver Spanwinkel für optimalen Spanbruch.

#### **Hinweis:**

Einsatzrichtwerte für  $a_e = 0.6 \dots 1.0 \times D / a_{p \text{ max}} = 4.6 \text{ mm}.$ 

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

### **Technische Beschreibung**

Serie	DOVEIQMILL		
Eckenradius	0,8 mm		
Plattenstärke E	4,76 mm		
Vorschub f <sub>z</sub> pro Zahn	0,25 mm		
Geometrie	ADTN		
Herstellerbezeichnung	IQ845 SYHU 070400ADTN IC810		
ISO-Code Wendeschneidplatte	SYHU 070400ADTN		

Sorte	IC810		
Schneidstoff	НМ		
Anzahl Wechsel/Schneiden	8		
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen		

# Anwenderdaten

	Eignung	$\mathbf{V}_{c}$	ISO-Code
GG	bedingt geeignet	270 m/min	K
GGG	geeignet	220 m/min	K
nass maximal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		