


**CCMT 09T304, Sorte: IC807****Bestelldaten**

Bestellnummer	260103 IC807
GTIN	7291075350999
Artikelklasse	26B

Beschreibung**Hinweis:**

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Technische Beschreibung

Vorschub f	0,06 - 0,25 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	30 - 80 m/min
Spanbrecher	F3M
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schnittbedingung	kontinuierlich
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 09T304
Schnitttiefe a_p	0,1 - 2 mm
Schneidstoff	HM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten

Eckenradius	0,4 mm
Hauptanwendung	M
Sorte	IC807
Serie	ISOTURN
Herstellerbezeichnung	CCMT 09T304-F3M IC807
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen