


VNMG 160404, Sorte: IC8250

Bestelldaten

Bestellnummer	251790 IC8250
GTIN	7291075326093
Artikelklasse	26B

Beschreibung
Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Technische Beschreibung

Vorschub f	0,08 - 0,24 mm/U
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schneidstoff	HM
Spanbrecher	F3P
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	150 - 380 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
ISO-Code Wendeschneidplatte	VNMG 160404
Eckenradius	0,4 mm

Schnitttiefe a_p	0,4 - 2,5 mm
Sorte	IC8250
Hauptanwendung	P
Herstellerbezeichnung	VNMG 160404-F3P IC8250
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen