


**CCMT 09T304, Sorte: IC807****Bestelldaten**

Bestellnummer	260171 IC807
GTIN	7291075423877
Artikelklasse	26B

Beschreibung**Hinweis:**

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Technische Beschreibung

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Hauptanwendung	M
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	30 - 80 m/min
Spanbrecher	M3M
Sorte	IC807
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 09T304
Schnitttiefe a_p	0,5 - 4 mm
Eckenradius	0,4 mm

Serie	ISOTURN
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Vorschub f	0,08 - 0,3 mm/U
Schneidstoff	HM
Herstellerbezeichnung	CCMT 09T304-M3M IC807
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen