

**CCMT 09T304, Sorte: IC807****Bestelldaten**

Bestellnummer	260170 IC807
GTIN	7291075424362
Artikelklasse	26B

Beschreibung**Hinweis:**

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Technische Beschreibung

ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 09T304
Schnitttiefe a_p	0,5 - 4 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 245 m/min
Eckenradius	0,4 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Sorte	IC807
Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	2

Hauptanwendung	P
Vorschub f	0,08 - 0,3 mm/U
Serie	ISOTURN
Spanbrecher	M3P
Herstellerbezeichnung	CCMT 09T304-M3P IC807
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen