



**WNMG 080404, Sorte: IC8150**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	252120 IC8150
GTIN	7291075329179
Artikelklasse	26B

**Beschreibung**
**Hinweis:**

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

**Technische Beschreibung**

Schneidstoff	HM
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 4 mm
Sorte	IC8150
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080404
Vorschub $f$	0,15 - 0,6 mm/U
Hauptanwendung	P
Eckenradius	0,4 mm
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	180 - 400 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden	6

Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	M3P
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Herstellerbezeichnung	WNMG 080404-M3P IC8150
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen