

**WNMG 080408, Sorte: IC6025****Bestelldaten**

Bestellnummer	252121 IC6025
GTIN	7291075306019
Artikelklasse	26B

Beschreibung**Hinweis:**

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Technische Beschreibung

Spanbrecher	M3M
Eckenradius	0,8 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Hauptanwendung	M
Vorschub f	0,17 - 0,5 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080408
Sorte	IC6025
Schneidstoff	HM

Schnitttiefe a_p	0,5 - 4 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 230 m/min
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Herstellerbezeichnung	WNMG 080408-M3M IC6025
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen