


**CCMT 09T302, Sorte: IC807****Bestelldaten**

Bestellnummer	260101 IC807
GTIN	7291075350982
Artikelklasse	26B

Beschreibung**Hinweis:**

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	0,1 - 2 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 09T302
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Vorschub f	0,06 - 0,25 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	30 - 80 m/min
Schneidstoff	HM
Schnittbedingung	kontinuierlich
Serie	ISOTURN
Sorte	IC807

Eckenradius	0,2 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Hauptanwendung	M
Spanbrecher	F3M
Herstellerbezeichnung	CCMT 09T302-F3M IC807
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen