

**DCMT 11T302, Sorte: IC807****Bestelldaten**

Bestellnummer	260391 IC807
GTIN	7291075338133
Artikelklasse	26B

Beschreibung**Hinweis:**

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Technische Beschreibung

Schnittbedingung	kontinuierlich
Eckenradius	0,2 mm
Sorte	IC807
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 11T302
Hauptanwendung	P
Serie	ISOTURN
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Spanbrecher	F3P
Vorschub f	0,08 - 0,3 mm/U
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe a_p	0,15 - 2 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 245 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Herstellerbezeichnung	DCMT 11T302-F3P IC807
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

