

**HELI3MILL Eckfräser, mit Bohrung, Ø DC / Anzahl Schneiden Z: 100/6mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	226490 100/6
GTIN	7291075313109
Artikelklasse	19D

Beschreibung**Ausführung:**

Prozesssicheres Eck-Frässystem für ein breites Anwendungsspektrum. Ausführungen in zwei Systemgrößen mit Schneidkantenlängen in 10 und 15 mm. Optimal abgestützte Trigon-Wendeschneidplatten im Sitz garantieren echte 90°-Schultern. Bestens geeignet für Bohrzirkularfräs-Operationen und Ramping.

Ersatzteil:

Wendeplattenschrauben-Set Nr. **229696 2** (IP20; 9,0 Nm).

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L_{ges}	50 mm
Bohrzirkularfräsen a_p	3,6 mm
Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{min}$	195 mm
Anzahl Schneiden Z	6
Schneiden- $\varnothing D_c$	100 mm
Aufnahmebohrungs- \varnothing	32 mm

Rampingwinkel α_{\max}	0,7 Grad
Ramplinglänge L für α_{\max}	1072,2 mm
$\varnothing D_3$	95,6 mm
Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\max}$	199 mm
Serie	HELI3MILL
passende Wendeschneidplatte	TD..1505..
Herstellerbezeichnung	HM390 FTD D100-6-32-15
Schaftausführung	mit Bohrung
Einstellwinkel κ	90 Grad
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Plungen
Innenkühlung	ja
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Eckfräser

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set10-teilig Typ 2	229696 2
--	----------