

**DCMT 11T304, Sorte: IC807****Bestelldaten**

Bestellnummer	260393 IC807
GTIN	7291075338140
Artikelklasse	26B

Beschreibung**Hinweis:**

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Technische Beschreibung

Schnittbedingung	kontinuierlich
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schichten
Schnitttiefe a_p	0,15 - 2 mm
Spanbrecher	F3P
Sorte	IC807
Serie	ISOTURN
Eckenradius	0,4 mm
Hauptanwendung	P

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 245 m/min
Vorschub f	0,08 - 0,3 mm/U
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 11T304
Herstellerbezeichnung	DCMT 11T304-F3P IC807
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen