

**DCMT 11T304, Sorte: IC807****Bestelldaten**

Bestellnummer	260510 IC807
GTIN	7291075485882
Artikelklasse	26B

Beschreibung**Hinweis:**

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Technische Beschreibung

Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 245 m/min
Schnitttiefe a_p	0,8 - 3 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
Eckenradius	0,4 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Hauptanwendung	P
Sorte	IC807

ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 11T304
Spanbrecher	M3P
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Serie	ISOTURN
Herstellerbezeichnung	DCMT 11T304-M3P IC807
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen