



## HELI3MILL Eckfräser, mit Bohrung, Ø DC / Anzahl Schneiden Z: 80/6mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	226490 80/6
GTIN	7291075313062
Artikelklasse	19D

### Beschreibung

#### Ausführung:

Prozesssicheres Eck-Frässystem für ein breites Anwendungsspektrum. Ausführungen in zwei Systemgrößen mit Schneidkantenlängen in 10 und 15 mm. Optimal abgestützte Trigon-Wendeschneidplatten im Sitz garantieren echte 90°-Schultern. Bestens geeignet für Bohrzirkularfräs-Operationen und Ramping.

#### Ersatzteil:

Wendeplattenschrauben-Set Nr. **229696 2** (IP20; 9,0 Nm).

### Technische Beschreibung

Ø D <sub>3</sub>	75,6 mm
Aufnahmebohrungs-Ø	27 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D <sub>max</sub>	159 mm
passende Wendeschneidplatte	TD..1505..
Anzahl Schneiden Z	6
Bohrzirkularfräsen Ø D <sub>min</sub>	155 mm

Schneiden-Ø $D_c$	80 mm
Serie	HELI3MILL
Gesamtlänge $L_{ges}$	50 mm
Bohrzirkularfräsen $a_p$	3,7 mm
Rampinglänge $L$ für $\alpha_{max}$	833,9 mm
Rampingwinkel $\alpha_{max}$	0,9 Grad
Herstellerbezeichnung	HM390 FTD D080-6-27-15
Schaftausführung	mit Bohrung
Einstellwinkel $\kappa$	90 Grad
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Plungen
Innenkühlung	ja
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Eckfräser

## Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set 10-teilig Typ 2	229696 2
---	----------