



HELISLOT Scheibenfräser mit Flansch, Ø DC / Zeff: 160/7mm



Bestelldaten

Bestellnummer	227712 160/7
GTIN	7291075311259
Artikelklasse	19D

Beschreibung

Ausführung:

Wirtschaftliches Bearbeiten von Nuten und T-Nuten. Verschiedene Schlitzbreiten mit nur einer Wendeplattengröße durch Plattensitz-Konzept mit versetzten Zähnen. Quadratische Wendepplatten mit positivem Spanwinkel für effiziente und schonende Bearbeitung. Hohe Prozesssicherheit dank optimierter Plattenabstützung im Sitz.

Ersatzteil:

Wendep Plattenschrauben-Set Nr. **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

Technische Beschreibung

Aufnahmebohrungs-Ø	40 mm
maximale Einschnitttiefe $a_{e\ max}$	45 mm
Schneiden-Ø D_c	160 mm
Serie	HELISLOT
Gesamtlänge L_{ges}	60 mm
effektive Schneidenanzahl Z_{eff}	7

Anzahl Wendeschneidplatten	14
Kraglänge L_1	44 mm
Schlitzbreite a_p	18 mm
Herstellerbezeichnung	FDN D160-18-40-XN13
Schaftausführung	mit Bohrung
Produktart	Scheibenfräser

Zubehör

Spannschraube Typ 1	229697 1
---------------------	----------