

**DCMT 11T308, Sorte: IC807****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 260513 IC807 |
| GTIN | 7291075423778 |
| Artikelklasse | 26B |

Beschreibung**Hinweis:**

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Technische Beschreibung

| | |
|---|--------------------|
| Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung | 30 - 80 m/min |
| Schnitttiefe a_p | 0,8 - 3 mm |
| Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 |
| ISO-Code Wendeschneidplatte | DCMT 11T308 |
| Hauptanwendung | M |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten |
| Spanbrecher | M3M |
| Vorschub f | 0,1 - 0,3 mm/U |
| Eckenradius | 0,8 mm |

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Schneidstoff | HM |
| Sorte | IC807 |
| Serie | ISOTURN |
| Schnittbedingung | leicht unterbrochen |
| Herstellerbezeichnung | DCMT 11T308-M3M IC807 |
| Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |