

**HELISLOT Scheibenfräser mit Flansch, Ø DC / Zeff: 125/6mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 227712 125/6 |
| GTIN | 7291075311242 |
| Artikelklasse | 19D |

Beschreibung**Ausführung:**

Wirtschaftliches Bearbeiten von Nuten und T-Nuten. Verschiedene Schlitzbreiten mit nur einer Wendepaltengröße durch Plattensitz-Konzept mit versetzten Zähnen. Quadratische Wendepaltensitze mit positivem Spanwinkel für effiziente und schonende Bearbeitung. Hohe Prozesssicherheit dank optimierter Plattenabstützung im Sitz.

Ersatzteil:

Wendepaltenschrauben-Set Nr. **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

Technische Beschreibung

| | |
|--|----------|
| Serie | HELISLOT |
| Aufnahmebohrungs-Ø | 32 mm |
| Kragenlänge L ₁ | 30,5 mm |
| effektive Schneidenanzahl Z _{eff} | 6 |
| Anzahl Wendeschneidplatten | 12 |
| Gesamtlänge L _{ges} | 45 mm |

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| Schneiden-Ø D_c | 125 mm |
| maximale Einschnitttiefe $a_{e \max}$ | 33 mm |
| Schlitzbreite a_p | 16 mm |
| Herstellerbezeichnung | FDN D125-16-32-XN13 |
| Schaftausführung | mit Bohrung |
| Produktart | Scheibenfräser |

Zubehör

| | |
|---------------------|----------|
| Spannschraube Typ 1 | 229697 1 |
|---------------------|----------|