

**VCMT 160404, Sorte: IC807****Bestelldaten**

Bestellnummer	261392 IC807
GTIN	7291075338362
Artikelklasse	26B

Beschreibung**Hinweis:**

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Technische Beschreibung

Hauptanwendung	P
Spanbrecher	F3P
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 245 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Eckenradius	0,4 mm
Sorte	IC807
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe a_p	0,1 - 1,8 mm

Vorschub f	0,05 - 0,2 mm/U
Serie	ISOTURN
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
ISO-Code Wendeschneidplatte	VCMT 160404
Herstellerbezeichnung	VCMT 160404-F3P IC807
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen