

**VCMT 160402, Sorte: IC807****Bestelldaten**

Bestellnummer	261390 IC807
GTIN	7291075424171
Artikelklasse	26B

Beschreibung**Hinweis:**

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Technische Beschreibung

Hauptanwendung	P
Vorschub f	0,05 - 0,2 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Eckenradius	0,2 mm
Spanbrecher	F3P
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 245 m/min
Schneidstoff	HM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnitttiefe a_p	0,1 - 1,8 mm

Sorte	IC807
Schnittbedingung	kontinuierlich
ISO-Code Wendeschneidplatte	VCMT 160402
Serie	ISOTURN
Herstellerbezeichnung	VCMT 160402-F3P IC807
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen