

Garant**Scheibenfräser mit Bund Breite $a_p= 8\text{ mm}$, $\varnothing D: 80\text{mm}$** **Bestelldaten**

Bestellnummer	218565 80
GTIN	4045197530257
Artikelklasse	210

Beschreibung**Ausführung:**

Scheibenfräser aus robustem Spezialstahl zur Vibrationsminderung.

Verwendung:

Zum Nuten- sowie zum Schlitzfräsen. Für planen oder nicht planen Nutgrund einsetzbar.

Ersatzteil:

Nr. 219978 (TX15; 2,2 Nm).

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 2,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. IP15** verwenden.

Scheibenfräser bis $\varnothing D = 200\text{ mm}$ besorgbar.

Technische Beschreibung

Schneiden- $\varnothing D_c$	80 mm
maximale Einschnitttiefe $a_{e\text{ max}}$	20 mm
Kragen- $\varnothing d_1$	40 mm
Aufnahmebohrungs- \varnothing	22 mm

passende Wendeschneidplatte	SNHX
Gesamtlänge L_{ges}	50 mm
Kragenlänge L_1	15 mm
effektive Schneidenanzahl Z_{eff}	4
Anzahl Wendeschneidplatten	8
Schaftausführung	mit Bohrung
Innenkühlung	nein
Werkzeugaustausch	PowerCard
ISO-Code Wendeschneidplatte	SN.. 12045
Wendeplattenschrauben-Set	219978 (IP15; 2,2 Nm)
Produktart	Scheibenfräser

Zubehör

PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 15IP	674252 15IP
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 2,2 N·m	211750 2,2
Wendeplattenschrauben-Set 10-teilig	219978