

**Garant****Scheibenfräser mit Bund Breite  $a_p = 8$  mm,  $\varnothing D$ : 100mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	218565 100
GTIN	4045197530264
Artikelklasse	210

**Beschreibung****Ausführung:**

Scheibenfräser aus robustem Spezialstahl zur Vibrationsminderung.

**Verwendung:**

Zum Nuten- sowie zum Schlitzfräsen. Für planen oder nicht planen Nutgrund einsetzbar.

**Ersatzteil:**

Nr. 219978 (TX15; 2,2 Nm).

**Hinweis:**

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 2,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. IP15** verwenden.

Scheibenfräser bis  $\varnothing D = 200$  mm besorgbar.

**Technische Beschreibung**

effektive Schneidenanzahl $Z_{\text{eff}}$	5
passende Wendeschneidplatte	SNHX
maximale Einschnitttiefe $a_{e \text{ max}}$	24,2 mm
Kragen- $\varnothing d_1$	48 mm

Schneiden-Ø D <sub>c</sub>	100 mm
Aufnahmebohrungs-Ø	27 mm
Gesamtlänge L <sub>ges</sub>	50 mm
Anzahl Wendeschneidplatten	10
Schaftausführung	mit Bohrung
Innenkühlung	nein
Werkzeugaustausch	PowerCard
ISO-Code Wendeschneidplatte	SN.. 12045
Wendeplattenschrauben-Set	219978 (IP15; 2,2 Nm)
Produktart	Scheibenfräser

## Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 2,2 N·m	211750 2,2
Wendeplattenschrauben-Set 10-teilig	219978
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 15IP	674252 15IP