

**DCMT 11T304, Sorte: IC807****Bestelldaten**

Bestellnummer	260511 IC807
GTIN	7291075423761
Artikelklasse	26B

**Beschreibung****Hinweis:**

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

**Technische Beschreibung**

Sorte	IC807
Schnitttiefe $a_p$	0,8 - 3 mm
Spanbrecher	M3M
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Vorschub $f$	0,1 - 0,3 mm/U
Serie	ISOTURN
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	30 - 80 m/min
Eckenradius	0,4 mm
Hauptanwendung	M

ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 11T304
Schneidstoff	HM
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Herstellerbezeichnung	DCMT 11T304-M3M IC807
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen