




## CNMG 120404, Sorte: IC8150



### Bestelldaten

Bestellnummer	250070 IC8150
GTIN	7291075319569
Artikelklasse	26B

### Beschreibung

#### Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

### Technische Beschreibung

ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120404
Eckenradius	0,4 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Spanbrecher	F3P
Sorte	IC8150
Schneidstoff	HM
Vorschub f	0,05 - 0,25 mm/U
Hauptanwendung	P
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten

Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	180 - 400 m/min
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnitttiefe $a_p$	0,4 - 3,5 mm
Herstellerbezeichnung	CNMG 120404-F3P IC8150
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen