


CNMG 120408, Sorte: IC8250

Bestelldaten

Bestellnummer	250071 IC8250
GTIN	7291075319644
Artikelklasse	26B

Beschreibung
Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Technische Beschreibung

Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	150 - 380 m/min
Schnitttiefe a_p	0,4 - 3,5 mm
Spanbrecher	F3P
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
Sorte	IC8250
Vorschub f	0,05 - 0,25 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120408

Hauptanwendung	P
Eckenradius	0,8 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Herstellerbezeichnung	CNMG 120408-F3P IC8250
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen