

Garant

**Fräs-Wendeschneidplatte SNHX 1102, für Scheibenfräser, Hartmetall, neutral,
Typ: ALU**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	218571 ALU
GTIN	4045197655981
Artikelklasse	21A

Beschreibung**Hinweis:**

Einsatzrichtwerte für a_e max.
für Schlitzbreite a_p : 4 mm
Sorte: HU7710
Vorschub f_z pro Zahn: 0,1 mm
Fasenbreite: 0,1 mm

Technische Beschreibung

Vorschub f_z pro Zahn	0,1 mm
Typ	ALU
Fasenbreite	0,1 mm
Sorte	HU7710
ISO-Code Wendeschneidplatte	SNHX 1102
Schneidstoff	HM

Plattenstärke	2,3 mm
für Schlitzbreite a_p	4 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen