

Garant**Scheibenfräser mit Bund Breite $a_p = 12$ mm, $\varnothing D$: 80mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	218567 80
GTIN	4045197530493
Artikelklasse	210

Beschreibung

Ausführung:

Scheibenfräser aus robustem Spezialstahl zur Vibrationsminderung.

Verwendung:

Zum Nuten- sowie zum Schlitzfräsen. Für planen oder nicht planen Nutgrund einsetzbar.

Ersatzteil:

Nr. 219984 (TX15; 2,2 Nm).

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 2,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. IP15** verwenden.

Scheibenfräser bis $\varnothing D = 200$ mm besorgbar.

Technische Beschreibung

maximale Einschnitttiefe $a_{e \max}$	20 mm
passende Wendeschneidplatte	SNHX
Gesamtlänge L_{ges}	50 mm
Kragenlänge L_1	15 mm

Aufnahmebohrungs-Ø	22 mm
Schneiden-Ø D _c	80 mm
Kragen-Ø d ₁	40 mm
effektive Schneidenanzahl Z _{eff}	4
Anzahl Wendeschneidplatten	8
Schaftausführung	mit Bohrung
Innenkühlung	nein
Werkzeugaustausch	PowerCard
ISO-Code Wendeschneidplatte	SN.. 1207
Wendeplattenschrauben-Set	219984 (IP15; 2,2 Nm)
Produktart	Scheibenfräser

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set 10-teilig	219984
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 15IP	674252 15IP
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 2,2 N·m	211750 2,2