

**CNMG 120408, Sorte: IC6015****Bestelldaten**

Bestellnummer	250071 IC6015
GTIN	7291075336443
Artikelklasse	26B

Beschreibung**Hinweis:**

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Technische Beschreibung

Schneidstoff	HM
Sorte	IC6015
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	140 - 300 m/min
Eckenradius	0,8 mm
Schnittbedingung	kontinuierlich
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Schnitttiefe a_p	0,1 - 1,5 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Spanbrecher	F3M

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Hauptanwendung	M
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120408
Herstellerbezeichnung	CNMG 120408-F3M IC6015
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen