

**CNMG 120404, Sorte: IC8250****Bestelldaten**

Bestellnummer	250070 IC8250
GTIN	7291075319668
Artikelklasse	26B

Beschreibung**Hinweis:**

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Technische Beschreibung

Vorschub f	0,05 - 0,25 mm/U
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnitttiefe a_p	0,4 - 3,5 mm
Eckenradius	0,4 mm
Spanbrecher	F3P
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	150 - 380 m/min
Hauptanwendung	P
Schneidstoff	HM

ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120404
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Sorte	IC8250
Herstellerbezeichnung	CNMG 120404-F3P IC8250
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen