



**CNMG 120404, Sorte: IC8150**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	250270 IC8150
GTIN	7291075329513
Artikelklasse	26B

**Beschreibung**
**Hinweis:**

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

**Technische Beschreibung**

ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120404
Hauptanwendung	P
Vorschub f	0,15 - 0,6 mm/U
Sorte	IC8150
Spanbrecher	M3P
Eckenradius	0,4 mm
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	180 - 400 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten

Schneidstoff	HM
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 5 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Herstellerbezeichnung	CNMG 120404-M3P IC8150
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen