

**CNMG 120408, Sorte: IC6015****Bestelldaten**

Bestellnummer	250271 IC6015
GTIN	7291075305678
Artikelklasse	26B

Beschreibung**Hinweis:**

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Technische Beschreibung

Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Eckenradius	0,85 mm
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120408
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Vorschub f	0,17 - 0,5 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	140 - 300 m/min
Schnitttiefe a_p	0,5 - 5 mm
Schnittbedingung	kontinuierlich

Hauptanwendung	M
Sorte	IC6015
Spanbrecher	M3M
Herstellerbezeichnung	CNMG 120408-M3M IC6015
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen