

**DNMG 150604, Sorte: IC6015****Bestelldaten**

Bestellnummer	250730 IC6015
GTIN	7291075341881
Artikelklasse	26B

Beschreibung**Hinweis:**

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Technische Beschreibung

Hauptanwendung	M
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	140 - 300 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Sorte	IC6015
Spanbrecher	F3M
Schnitttiefe a_p	0,1 - 1,5 mm
Eckenradius	0,4 mm
Schnittbedingung	kontinuierlich

Anzahl Wechsel/Schneiden	4
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 150604
Schneidstoff	HM
Herstellerbezeichnung	DNMG 150604-F3M IC6015
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen