

Garant**Fräs-Wendeschneidplatte SNHX 1103, für Scheibenfräser, Hartmetall, neutral,
Typ: ST900**

Bestelldaten

Bestellnummer	218581 ST900
GTIN	4045197656346
Artikelklasse	21A

Beschreibung

Hinweis:Einsatzrichtwerte für a_e max.für Schlitzbreite a_p : 5 mm

Sorte: HB7525

Vorschub f_z pro Zahn: 0,08 mm

Fasenbreite: 0,15 mm

Technische Beschreibung

Vorschub f_z pro Zahn	0,08 mm
Typ	ST900
Fasenbreite	0,15 mm
Sorte	HB7525
ISO-Code Wendeschneidplatte	SNHX 1103
Schneidstoff	HM

Plattenstärke	2,7 mm
für Schlitzbreite a_p	5 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen