


**CNMG 120408, Sorte: IC8250****Bestelldaten**

Bestellnummer	250271 IC8250
GTIN	7291075329506
Artikelklasse	26B

Beschreibung**Hinweis:**

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Technische Beschreibung

ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120408
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	150 - 380 m/min
Hauptanwendung	P
Sorte	IC8250
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Vorschub f	0,15 - 0,6 mm/U
Schnitttiefe a_p	0,5 - 5 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten

Eckenradius	0,85 mm
Schneidstoff	HM
Spanbrecher	M3P
Herstellerbezeichnung	CNMG 120408-M3P IC8250
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen