



TANGGRIP TAG N-MF Schneideinsätze, IC1010, Stechbreite w / Eckenradius R: 3,05/0,2mm



Bestelldaten

Bestellnummer	273632 3,05/0,2
GTIN	7291075325751
Artikelklasse	26A

Beschreibung

Ausführung:

Spanbrecher mit Schutzfase. Universell für ISO-P und ISO-M. Für mittlere Vorschübe.

Verwendung:

Zum Ab- und Einstechen.

Passend für:

Schneidenträger Nr. 273610 – 273614.

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Technische Beschreibung

Stechbreite w	3,05 mm
Eckenradius R	0,2 mm
Toleranz Stechbreite w	0,05 mm
Vorschub f	0,06 - 0,18 mm/U
Serie	TANGGRIP-PL

Herstellerbezeichnung	TAG N3MF IC1010
Anzahl Wechsel/Schneiden	1
Schneidstoff	HM
Wendeschneidplattenprofil	neutral
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Hauptanwendung	P
Nebenanwendung	M
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	MF
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 180 m/min
Sorte	IC1010
Produktart	Wendeschneidplatte zum Stechdrehen