

**CNMG 120408, Sorte: IC6025****Bestelldaten**

Bestellnummer	250271 IC6025
GTIN	7291075305616
Artikelklasse	26B

Beschreibung**Hinweis:**

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 230 m/min
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Eckenradius	0,85 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Spanbrecher	M3M
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Sorte	IC6025
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120408
Schneidstoff	HM

Hauptanwendung	M
Schnitttiefe a_p	0,5 - 5 mm
Vorschub f	0,17 - 0,5 mm/U
Herstellerbezeichnung	CNMG 120408-M3M IC6025
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen