



## TANGGRIP TAG N-MF Schneideinsätze, IC1030, Stechbreite w / Eckenradius R: 2/0,2mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	273634 2/0,2
GTIN	7291075325775
Artikelklasse	26A

### Beschreibung

**Ausführung:**

Spanbrecher mit Schutzfase. Universell für ISO-P und ISO-M. Für mittlere Vorschübe.

**Verwendung:**

Zum Ab- und Einstechen.

**Passend für:**

Schneidenträger Nr. 273610 – 273614.

**Hinweis:**

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

### Technische Beschreibung

Stechbreite w	2 mm
Eckenradius R	0,2 mm
Vorschub f	0,04 - 0,12 mm/U
Toleranz Stechbreite w	0,05 mm
Serie	TANGGRIP-PL

Herstellerbezeichnung	TAG N2MF IC1030
Anzahl Wechsel/Schneiden	1
Schneidstoff	HM
Wendeschneidplattenprofil	neutral
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Hauptanwendung	P
Nebenanwendung	M
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	MF
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	60 - 180 m/min
Sorte	IC1030
Produktart	Wendeschneidplatte zum Stechdrehen