



DNMG 150604, Sorte: IC8150



Bestelldaten

Bestellnummer	250730 IC8150
GTIN	7291075319989
Artikelklasse	26B

Beschreibung

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Technische Beschreibung

Anzahl Wechsel/Schneiden	4
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 150604
Spanbrecher	F3P
Schneidstoff	HM
Eckenradius	0,4 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	180 - 400 m/min
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnitttiefe a_p	0,4 - 3,5 mm
Vorschub f	0,08 - 0,25 mm/U

Hauptanwendung	P
Sorte	IC8150
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Herstellerbezeichnung	DNMG 150604-F3P IC8150
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen