



TANGGRIP TAG N-LF Schneideinsätze, IC1030, Stechbreite w / Eckenradius R: 3,05/0,2mm



Bestelldaten

Bestellnummer	273640 3,05/0,2
GTIN	7291075325638
Artikelklasse	26A

Beschreibung

Ausführung:

Positiver Spanbrecher. Weichschneidend. Geringe Vorschübe.

Verwendung:

Zum Ab- und Einstechen.

Passend für:

Schneidenträger Nr. 273610 – 273614.

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Technische Beschreibung

Stechbreite w	3,05 mm
Eckenradius R	0,2 mm
Toleranz Stechbreite w	0,04 mm
Vorschub f	0,04 - 0,1 mm/U

Serie	TANGGRIP-PL
Herstellerbezeichnung	TAG N3LF IC1030
Anzahl Wechsel/Schneiden	1
Schneidstoff	HM
Wendeschneidplattenprofil	neutral
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Hauptanwendung	P
Nebenanwendung	M
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	LF
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 180 m/min
Sorte	IC1030
Produktart	Wendeschneidplatte zum Stechdrehen