

**DNMG 150608, Sorte: IC6025****Bestelldaten**

Bestellnummer	250810 IC6025
GTIN	7291075305104
Artikelklasse	26B

Beschreibung**Hinweis:**

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Technische Beschreibung

Spanbrecher	M3M
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 150608
Schnitttiefe a_p	0,5 - 5 mm
Hauptanwendung	M
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Vorschub f	0,17 - 0,5 mm/U
Eckenradius	0,8 mm

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 230 m/min
Sorte	IC6025
Schneidstoff	HM
Herstellerbezeichnung	DNMG 150608-M3M IC6025
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen