

**DNMG 150608, Sorte: IC6015****Bestelldaten**

Bestellnummer	250810 IC6015
GTIN	7291075305111
Artikelklasse	26B

Beschreibung**Hinweis:**

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Technische Beschreibung

Sorte	IC6015
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	140 - 300 m/min
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 150608
Spanbrecher	M3M
Eckenradius	0,8 mm
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten

Vorschub f	0,17 - 0,5 mm/U
Hauptanwendung	M
Schnitttiefe a _p	0,5 - 5 mm
Herstellerbezeichnung	DNMG 150608-M3M IC6015
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen