

**DNMG 150608, Sorte: IC8250****Bestelldaten**

Bestellnummer	250810 IC8250
GTIN	7291075329872
Artikelklasse	26B

**Beschreibung****Hinweis:**

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

**Technische Beschreibung**

Vorschub f	0,15 - 0,6 mm/U
Sorte	IC8250
Hauptanwendung	P
Eckenradius	0,8 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Spanbrecher	M3P
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 5 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 150608

Schneidstoff	HM
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	150 - 380 m/min
Herstellerbezeichnung	DNMG 150608-M3P IC8250
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen