


**WNMG 080404, Sorte: IC8250****Bestelldaten**

Bestellnummer	251990 IC8250
GTIN	7291075319385
Artikelklasse	26B

Beschreibung**Hinweis:**

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Technische Beschreibung

Hauptanwendung	P
Sorte	IC8250
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080404
Schnitttiefe a_p	0,4 - 2,5 mm
Eckenradius	0,4 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Vorschub f	0,08 - 0,25 mm/U

Schneidstoff	HM
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	150 - 380 m/min
Spanbrecher	F3P
Herstellerbezeichnung	WNMG 080404-F3P IC8250
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen