



HELISLOT T-Nutenfräser, Weldonschaft, Ø DC / Ø DSh6: 31,7/32mm



Bestelldaten

Bestellnummer	227718 31,7/32
GTIN	7291075438949
Artikelklasse	19D

Beschreibung

Ausführung:

Wirtschaftliches Bearbeiten von Nuten und T-Nuten. Verschiedene Schlitzbreiten mit nur einer Wendepaltengröße durch Plattensitz-Konzept mit versetzten Zähnen. Quadratische Wendepaltensätze mit positivem Spanwinkel für effiziente und schonende Bearbeitung. Hohe Prozesssicherheit dank optimierter Plattenabstützung im Sitz.

Ersatzteil:

Wendepaltenschrauben-Set Nr. **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	XNMU090408
Schneiden-Ø D _c	31,7 mm
Eckenfasenwinkel	90 Grad
Auskraglänge L ₁	45 mm
Nuthöhe a _p	13,8 mm
effektive Schneidenanzahl Z _{eff}	2
Gesamtlänge L _{ges}	110 mm
Anzahl Wendeschneidplatten	4
Kragen-Ø d ₁	16 mm
Schaft-Ø D _s h6	32 mm

Herstellerbezeichnung	ETS D32-14-W32-XN09
Schaftausführung	Weldonschaft
Produktart	Nutenfräser

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set5-teilig Typ 3	229695 3
-----------------------------------------	----------