

**VNMG 160404, Sorte: IC6025****Bestelldaten**

Bestellnummer	251850 IC6025
GTIN	7291075307122
Artikelklasse	26B

Beschreibung**Hinweis:**

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Technische Beschreibung

Eckenradius	0,4 mm
Schnitttiefe a_p	0,4 - 2,5 mm
Sorte	IC6025
Spanbrecher	M3M
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Vorschub f	0,07 - 0,3 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 230 m/min
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schneidstoff	HM

Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Hauptanwendung	M
ISO-Code Wendeschneidplatte	VNMG 160404
Herstellerbezeichnung	VNMG 160404-M3M IC6025
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen