



HELISLOT T-Nutenfräser, Weldonschaft, Ø DC / Ø DSh6: 31,7/25Smm



Bestelldaten

Bestellnummer	227718 31,7/25S
GTIN	7291075438932
Artikelklasse	19D

Beschreibung

Ausführung:

Wirtschaftliches Bearbeiten von Nuten und T-Nuten. Verschiedene Schlitzbreiten mit nur einer Wendepaltengröße durch Plattensitz-Konzept mit versetzten Zähnen. Quadratische Wendepaltensätze mit positivem Spanwinkel für effiziente und schonende Bearbeitung. Hohe Prozesssicherheit dank optimierter Plattenabstützung im Sitz.

Ersatzteil:

Wendepaltenschrauben-Set Nr. **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

Technische Beschreibung

Eckenfasenwinkel	90 Grad
Schneiden-Ø D _c	31,7 mm
Schaft-Ø D _s h6	25 mm
Nuthöhe a _p	13,8 mm
Auskraglänge L ₁	41 mm
Kragen-Ø d ₁	16 mm
Gesamtlänge L _{ges}	105 mm
effektive Schneidenanzahl Z _{eff}	2
Anzahl Wendeschneidplatten	4
passende Wendeschneidplatte	XNMMU090408

Herstellerbezeichnung	ETS D32-14-W25-XN09
Schaftausführung	Weldonschaft
Produktart	Nutenfräser

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set5-teilig Typ 3	229695 3
---	----------