



WNMG 080408, Sorte: IC8250

Bestelldaten

Bestellnummer	251991 IC8250
GTIN	7291075319392
Artikelklasse	26B

Beschreibung
Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Technische Beschreibung

Schicht/Schrupp-Zuordnung	Schichten
Vorschub f	0,08 - 0,25 mm/U
Schneidstoff	HM
Spanbrecher	F3P
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	150 - 380 m/min
Hauptanwendung	P
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080408
Schnitttiefe a_p	0,4 - 2,5 mm

Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Sorte	IC8250
Eckenradius	0,8 mm
Herstellerbezeichnung	WNMG 080408-F3P IC8250
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen