



HELISLOT T-Nutenfräser, Weldonschaft, Ø DC / Ø DSh6: 31,7/16mm



Bestelldaten

Bestellnummer	227718 31,7/16
GTIN	7291075438925
Artikelklasse	19D

Beschreibung

Ausführung:

Wirtschaftliches Bearbeiten von Nuten und T-Nuten. Verschiedene Schlitzbreiten mit nur einer Wendepaltengröße durch Plattensitz-Konzept mit versetzten Zähnen. Quadratische Wendepaltensätze mit positivem Spanwinkel für effiziente und schonende Bearbeitung. Hohe Prozesssicherheit dank optimierter Plattenabstützung im Sitz.

Ersatzteil:

Wendepaltenschrauben-Set Nr. **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

Technische Beschreibung

Nuthöhe a_p	9,9 mm
Anzahl Wendeschneidplatten	4
passende Wendeschneidplatte	XNMMU090408
Schneiden-Ø D_c	31,7 mm
Schaft-Ø D_s h6	16 mm
Gesamtlänge L_{ges}	85 mm
Auskraglänge L_1	35 mm
Eckenfasenwinkel	90 Grad
effektive Schneidenanzahl Z_{eff}	2
Kragen-Ø d_1	15,5 mm

Herstellerbezeichnung	ETS D32-10-W16-XN09
Schaftausführung	Weldonschaft
Produktart	Nutenfräser

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set5-teilig Typ 3	229695 3
---	----------