

**VNMG 160408, Sorte: IC6015****Bestelldaten**

Bestellnummer	251851 IC6015
GTIN	7291075307108
Artikelklasse	26B

**Beschreibung****Hinweis:**

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

**Technische Beschreibung**

Schnittbedingung	kontinuierlich
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Eckenradius	0,8 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	VNMG 160408
Spanbrecher	M3M
Sorte	IC6015
Schnitttiefe $a_p$	0,4 - 2,5 mm
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	140 - 300 m/min
Hauptanwendung	M

Vorschub f	0,07 - 0,3 mm/U
Schneidstoff	HM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Herstellerbezeichnung	VNMG 160408-M3M IC6015
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen