

VNMG 160408, Sorte: IC8250



Bestelldaten

Bestellnummer	251791 IC8250
GTIN	7291075326116
Artikelklasse	26B

Beschreibung

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Technische Beschreibung

Spanbrecher	F3P
Eckenradius	0,8 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	VNMG 160408
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Hauptanwendung	Р
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	150 - 380 m/min
Vorschub f	0,08 - 0,24 mm/U
Schnitttiefe a _p	0,4 - 2,5 mm
Schneidstoff	НМ

Sorte	IC8250
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Herstellerbezeichnung	VNMG 160408-F3P IC8250
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen